

EuroCave® コンパクト 59シリーズ 標準ラインナップ

ドアの種類



STD 標準ドア



PTHF
二重スモークガラスドア
(フルガラス)

- ・PTHFのみ高所では気圧影響を受ける恐れがあるため、標高1000m以上の場所ではご使用になれません。
- ・二重スモークガラスドア(PTHF) のヒンジ(吊り元)はご使用者ご自身にて左右変換ができます。標準ドア(STD) の左ヒンジは、受注生産のため納期は約4ヶ月です。


1 温度帯セラー ヴィエテック



V059T-STD



V059M-STD



V159T-STD




V159M-STD



V059T-PTHF




V059M-PTHF



V159T-PTHF



V159M-PTHF



V259T-PTHF



V259M-PTHF

多温度帯セラー セルヴィテック



S259M-PTHF

棚のバリエーション(コンパクト59シリーズ用)

ソムリエの手引き出し棚 (MS棚)



貯蔵棚 (SN棚)



引き出し棚 (MS) 用ディスプレイキット (MK棚)



+



=



引き出し棚 (MS棚)

EuroCave® コンパクト59シリーズ 仕様表

■1温度帯セラー ヴィエイテック

型式	ドアの種類	収容本数*	寸法 (mm)			付属棚の種類と枚数		重量 (kg)		使用可能外気温	定格消費電力 50/60Hz
			W	D **	H	MS	SN	本体自重	ボトル収容時		
V059T	STD	53	594	555	820	1	1	54	123	0~32℃	125/135w
V059M	STD	38	594	555	820	4	—	60	110	0~32℃	125/135w
V159T	STD	97	594	555	1220	1	2	63	189	0~32℃	125/135w
V159M	STD	70	594	555	1220	8	—	79	170	0~32℃	125/135w
V059T	PTHF	53	594	544	820	1	1	58	127	0~32℃	125/135w
V059M	PTHF	38	594	544	820	4	—	65	114	0~32℃	125/135w
V159T	PTHF	97	594	544	1220	1	2	71	197	0~32℃	125/135w
V159M	PTHF	70	594	544	1220	8	—	87	178	0~32℃	125/135w
V259T	PTHF	164	594	544	1780	1	3	94	307	0~32℃	125/135w
V259M	PTHF	118	594	544	1780	14	—	127	281	0~32℃	125/135w

■多温度帯セラー セルヴィテック

型式	ドアの種類	収容本数*	寸法 (mm)			付属棚の種類と枚数		重量 (kg)		使用可能外気温	定格消費電力 50/60Hz
			W	D **	H	MS	SN	本体自重	ボトル収容時		
S259M	PTHF	118	594	544	1780	14	—	127	281	12~32℃	170/180w

* 長さ 30cm、直径 7.5cm、重さ 1.3kg のポルドーボトルでの均一換算です。

** ガラスドア(PTHF)は、ステンレス取っ手(D38mm)がついています。

- ・カラー : ネロ(黒)
外装オーダーはインボックスのみ対応可能です。受注生産のため納期は約 4 ヶ月となります。
- ・ドアの種類 : STD . . . 標準ドア(標準ドアの左ヒンジは受注生産のため納期は約 4 ヶ月となります。ご希望の際はお問合せください。)
: PTHF . . . 二重スモークガラスドア(高所では気圧影響を受ける恐れがあるため、標高 1000m 以上の場所ではご使用になれません。)

ユーロカベ総輸入元

 日仏商事株式会社
NICHIFUTSU SHOJI CO., LTD.

本社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846
東京事業所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489 <http://www.eurocave.jp>